

Produkte Products	Agromid	PA GFK	PA	PE-LD
<b>Bezeichnung</b> <b>Designation</b>	Polyamid PA6 GF30, (glasfaserverstärkt), schlagzäh, wärmestabilisiert Polyamide PA6 GF30, glassfiber-reinforced, impact resistant, heat-stabilized	Polamid PA6 GF30, (glasfaserverstärkt) Polyamide PA6 GF30, glassfiber-reinforced	Polyamid PA6 Polyamide PA6	Polyethylen Polyethylene
<b>Farbe</b> <b>Colour</b>	Nach Katalog See catalogue	Nach Katalog See catalogue	Nach Katalog See catalogue	Nach Katalog See catalogue
<b>Chemische Beständigkeit</b> <b>Chemical resistance</b>	Beständig gegen verdünnte organische Säuren, Laugen, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, pflanzliche und tierische Fette, Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- / Schneidöle Resistant against organic diluted acids, alkaline solutions, diluted inorganic saline solutions, mineral oils, vegetable and animal fats, motor fuels, cooling and cutting oils			
<b>Bedingt bzw. nicht beständig</b> <b>Non- or partial resistance only</b>	Mineralsäuren, konzentrierte organische Säuren, Ameisensäure, Phenole, Halogene und Kraftstoffe Mineral acids, concentrated organic acids, formic acids, phenols, halogens and motor fuels			
<b>Witterungs- beständigkeit</b> <b>Weather resistance</b>	Gut witterungs- und alterungsbeständig Good weather and non-ageing resistance	Gut witterungsbeständig Good weather resistance	Gut witterungsbeständig Good weather resistance	Gut witterungsbeständig Good weather resistance
<b>Thermische Werte</b> <b>Thermal conditions:</b> <b>dauernd / permanent</b> <b>kurzfristig / short-term</b>	-30° / +120° C -30° / +180° C <10h	-20° / +100° C -20° / +160° C <10h	-30° / +100° C -30° / +130° C <10h	-40° / +80° C -40° / +100° C <1h
<b>Brennbarkeit</b> <b>Combustibility</b>	UL 94 HB halogenfrei UL 94 HB halogenfree	UL 94 HB halogenfrei UL 94 HB halogenfree	UL 94 V-0 / V-2 / HB (produktabhängig) halogenfrei UL 94 V-0 / V-2 / HB (depending on product) halogenfree	

**Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage**  
**In case of special applications, we kindly ask you to send us your written request**